

## Garant

### Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 40/3mm



#### Données de commande

N° commande	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Classe d'article	210

#### Description

##### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

##### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

#### Description technique

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Perçage par interpolation a <sub>p</sub>	1,5 mm
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	20,34 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	110 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	50 mm
Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	2,25 degré
Plaquette adaptée	XDM.120516
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm

Nombre de dents Z	3
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0