

Garant
**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 50, Filetage M × longueur L1:
M16X281**

Données de commande

N° commande	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Classe d'article	31A

Description
Exécution:
Exécution anti-vibratoire.
Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Vibration: amorti

Longueur de col cote A: 300 mm

 Ø alésage D₁: 17 mm

 Ø D₂: 29 mm

Ø ext. D: 57 mm

 Long. utile L₁: 281 mm

 L₂: 7,5 mm

Description technique

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Long. utile L ₁	281 mm
Ø ext. D	57 mm
Ø alésage D ₁	17 mm
Filetage M	M16x281

Longueur de col cote A	300 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée