

Garant

**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents
Z: 52/3mm**



Données de commande

N° commande	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	XDM.120516
Perçage par interpolation Ø D _{min}	88 mm
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	102 mm
Arrosage interne	oui
Ø fixation	22 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	1,42 degré
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
\varnothing dents D_c	52 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	32,34 mm
Nombre de dents Z	3
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0