

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/7mm



Données de commande

N° commande	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	7
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,57 degré
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	80,34 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	184 mm

Arrosage interne	oui
Plaquette adaptée	XDM.120516
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	198 mm
\varnothing dents D_c	100 mm
\varnothing fixation	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP