

**Garant**
**APMX 16..12 TR, HB735, Type: UNI**

**Données de commande**

N° commande	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Classe d'article	21A

**Description**
**Remarque(s):**

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717:  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 7 \text{ mm}$ .

Épaisseur plan de travail: 5,76 mm

**Description technique**

Type	UNI
Code ISO plaquette	APMX 16..12 TR
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure
Épaisseur plan de travail	5,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	270 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	205 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		