

**Garant****Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang  
Pas large, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm****Données de commande**

N° commande	215960 20/2
GTIN	4045197939944
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

**Description technique**

Filetage attachement M	M10
Ø dents $D_c$	20 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	8 mm
Nombre de dents Z	2
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_2$	18,5 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Plaquette adaptée	LO.U0904..

Longueur totale L <sub>tot</sub>	28 mm
Série	Power Tang
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2