

Garant**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/4mm****Données de commande**

N° commande	215966 40/4
GTIN	4045197940018
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Ø fixation	16 mm
Ø dents D_c	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LO.U0904..

Nombre de dents Z	4
Série	Power Tang
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2