

**Garant****Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec filetage, Ø D / Zeff: 32/3mm****Données de commande**

N° commande	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Classe d'article	210

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	39 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	50 mm
Ø dents $D_c$	32 mm
Nombre de dents effectif $Z_{\text{eff}}$	3
Ø $D_2$	30 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Filetage attachement M	M16
Série	Power Tang
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Nombre de plaquettes	15
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque $\kappa$	90
Application de fraisage	Dressage

Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2