

**Benne basculante RAL 5007 avec robinet, Volume de la benne: 250l****Données de commande**

N° commande	919920 250
GTIN	4017976147017
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.

Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.

Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Légende:

Robinet

avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement est déclenché manuellement.

Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Ecart passages pour fourches B	203 mm
Ø roue	200 mm

Dim. int. insertion, largeur	194 mm
Hauteur	780 mm
Longueur	1359 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Dim. bac, longueur	1200 mm
Soudé et étanche à l'huile	oui
Dim. bac, hauteur	413 mm
Volume de la benne	250 l
Poids	70 kg
Dim. bac, largeur	652 mm
Câble	non
Avec passages pour fourches	oui
Exécution robinet	Robinet avec tamis
Sécurité antibasculement	oui
Hauteur bords de déversement avec roulettes	780 mm
Mécanisme de basculement	manuel
Largeur	713 mm
Passages pour fourches, dim. A	194 mm
Dim. int. insertion, hauteur	72 mm
Charge admissible	750 kg
Passages pour fourches, dim. D	72 mm
Passages pour fourches, dim. C	603 mm
Nombre de roues	4
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Matériau roue	TPE
Couleur	bleu brillant RAL 5007
Norme	EN 1757-3
Type de produit	Bennes basculantes

