

Benne à copeaux avec plancher en tôle perforée, Volume de la benne: 750l



Données de commande

N° commande	919930 750
GTIN	2050001936769
Classe d'article	94B

Description

Exécution:

La benne étanche à l'eau et à l'huile est pourvue d'un **plancher en tôle perforée vissé sur toute la longueur** et d'un robinet de 1 pouce. Elle convient donc **particulièrement pour la collecte et la séparation de liquides et de solides**.

La benne d'une épaisseur de 3 mm peut être aisément basculée par câble depuis le siège conducteur.

Des passages sont prévus pour les fourches d'un chariot-élévateur dans le châssis de base.

Sécurité contre tout glissement involontaire, tôle de la benne pourvue d'un rebord sur toute la périphérie.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Hauteur	680 mm
Hauteur bords de déversement	495 mm
Exécution robinet	Robinet sans tamis

Avec passages pour fourches	oui
Dim. int. insertion, largeur	200 mm
Volume de la benne	750 l
Charge admissible	1000 kg
Mécanisme de basculement	Câble
Largeur	1280 mm
Câble	oui
Dim. int. insertion, hauteur	60 mm
Passages pour fourches, dim. D	60 mm
Poids	169 kg
Passages pour fourches, dim. A	200 mm
Soudé et étanche à l'huile	oui
Longueur	1440 mm
Ecart passages pour fourches B	495 mm
Equipement paroi perforée	Plancher en tôle perforée
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux, polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg

919970 450