



Porte-molettes pour moletage par déformation gauche, Taille de queue: 12mm



Données de commande

N° commande	290019 12
GTIN	4030741660696
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et de la hauteur de pointe.**

Description technique

Hauteur tige	12 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	4 mm
Axe de roulement	299910 6
Pour largeur de molette b	4 mm
Largeur tige	12 mm
Capacité	0 - 15 mm
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RBR 2×BL

Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes