

Garant**VC.T 070204, Nuance: HB7025-1**

Données de commande

N° commande	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Classe d'article	211

Description

VC.T 070204 HB7025-1 Nuance: HB7025-1

Brise-copeaux: SF

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 190 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 190 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SF
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Nuance	HB7025-1
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	VCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage