

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	9 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Largeur de collet L_4	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Longueur de tête L_1	28 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Code ISO porte-outils	A12K SVLCR/L07

Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX6	675155 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659905 200
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659956 200