

Garant**DC. T 11T308, Nuance: HB730-1**

Données de commande

N° commande	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB730-1 Nuance: HB730-1

Brise-copeaux: XUM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,4 - 3,3 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 35 - 230 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,4 - 3,3 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Nuance	HB730-1
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min
Brise-copeaux	XUM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	Nano-PVD
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage