

Garant
Plateau de rangement CNC, Largeur 1000 mm, Pour queues d'outils: SK40

Données de commande

N° commande	970660 SK40
GTIN	4045197489050
Classe d'article	91L

Description
REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur
Exécution:

Plaque en tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique. Face avant avec longeron carré pour stabilisation. **Plage de réglage en profondeur: 130 mm.** Blocage à l'horizontale à 90° incliné à 120° possible.

Adapté(s) pour :

Montage par **fixation** dans les **colonnes supports (groupe 92)**, les **rayonnages CNC 970680** et les **chariots 918590 réf. 1000 (groupe 91)**.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Charge admissible dans les colonnes de support: 25 kg;

Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 80 mm

Profondeur: 155 mm

Nombre de logements d'outils: 10

Entre axe (A): 85 mm

Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support: 25 kg

Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg

Description technique

Nombre de logements d'outils	10
------------------------------	----

Entre axe (A)	85 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	155 mm
Largeur	1000 mm
Pour queues d'outils	SA 40
Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support	25 kg
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots	50 kg
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur 1000 mm
Type de produit	Plateau de rangement

Accessoires

Insert en plastique Type SK40	947390 SK40
-------------------------------	-------------