

Benne basculante vernie, Volume de la benne: 900l



Données de commande

N° commande	919950 900
GTIN	2050001937414
Classe d'article	94B

Description

Exécution:

Benne basculante **pour matières solides** avec centre de gravité de charge favorable.

Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.

La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.

Dim. int. passages pour fourches AxD = 200x80 mm.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Volume de la benne	900 l
Longueur	1260 mm
Domaine d'utilisation	Pour matières solides
Largeur	1570 mm

Hauteur	835 mm
Sécurité antibasculement	oui
Avec câble	oui
Ecart passages pour fourches B	600 mm
Poids	165 kg
Charge admissible	1000 kg
Hauteur bords de déversement	740 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux,
polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg

919970 450