

Garant**DNMG 150604, Nuance: HB730-1**

Données de commande

N° commande	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB730-1 Nuance: HB730-1
Brise-copeaux: XUM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm
Avance f : 0,2 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 35 - 230 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min

Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Brise-copeaux	XUM
Application principale	UNI
Nuance	HB730-1
Revêtement	Nano-PVD
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage