

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 8/05mm**

## Données de commande

N° commande	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Longueur totale L	80 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7,5 mm
Code ISO porte-outils	A08F SVLCR/L05
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Taille plaquette	5 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	9,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L <sub>3</sub>	5 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659905 200
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX5	675155 TX5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659956 200