

AEG

Scie à guichet, Type: STEP1200XE



Données de commande

N° commande	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge.

Avec **système de serrage rapide FIXTEC** pour un changement de lame de scie sans outil en quelques secondes et **mouvement pendulaire commutable** pour une évacuation des copeaux et des performances de coupe optimales et une usure de la lame de scie réduite.

Livraison:

Avec pare-éclats.

Avec 2 x lames de scie, adaptateur d'aspiration, semelle lisse, câble secteur 4 m, valise de transport.

Remarque(s):

Lames de scie sauteuse, voir codes art. 588400 – 588551.

Description technique

Puissance de sciage max. bois	135 mm
Mouvement pendulaire	4x
Lames de scie sauteuse appropriées	588400 – 588551
Puissance de sciage max. acier	10 mm

Poids	2,4 kg
Réglage pour coupes biaisées	oui
Puissance absorbée	730 W
Vibrations maximales suivant EN	10,5 m/s ²
Particularité	Utilisation universelle
Cadence	500 - 3000 min ⁻¹
Changement d'outil sans outil	oui, système FIXTEC
Référence fabricant	STEP1200XE
Emballage	Valise
Forme	Forme droite
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies

Accessoires

Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318A	588400 T318A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118A	588400 T118A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AF	588400 T118AF
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118B	588400 T118B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T127D	588400 T127D
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318B	588400 T318B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AHM	588400 T118AHM