



Chariot à plate-forme élévatrice, Capacité de charge: 250kg



Données de commande

N° commande	919917 250
GTIN	4017976068329
Classe d'article	96D

Description

Exécution:

Construction en acier profilé / tôle d'acier avec barre de poussée tubulaire robuste. Pompe hydraulique avec piston chromé. Actionnement par pédale. Commande sensible de la soupape d'abaissement grâce au levier. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bande en polyuréthane.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Ø roue	125 mm
Longueur	1020 mm
Capacité de charge	250 kg
Capacité de course	330 - 910 mm
Longueur plateau	830 mm
Largeur	500 mm

Poids	78 kg
Largeur plateau	500 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme élévatrice