

**Benne auto-basculante avec robinet, Volume de la benne: 900l****Données de commande**

N° commande	919925 900
GTIN	4017976160900
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Construction soudée robuste en tôle d'acier de 3 mm. Support avec gerbeur intégré.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec roues en polyamide.
Versement sécurisé, verrouillage anti-ouverture, chaîne de maintien.

Légende:

Robinet avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement s'effectue automatiquement après déverrouillage.

Câble de traction pour déclenchement du basculement à partir du siège conducteur.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Volume de la benne	900 l
Charge admissible	2000 kg
Passages pour fourches, dim. C	982 mm
Hauteur	1078 mm

Matériau roue	Polyamide
Dim. int. insertion, largeur	190 mm
Ecart passages pour fourches B	582 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poids	184 kg
Sécurité antibasculement	oui
Mécanisme de basculement	Câble
Exécution robinet	Robinet avec tamis
Hauteur bords de déversement avec roulettes	989 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Passages pour fourches, dim. D	90 mm
Nombre de roues	4
Avec passages pour fourches	oui
Passages pour fourches, dim. A	190 mm
Largeur	1661 mm
Dim. int. insertion, hauteur	90 mm
Ø roue	200 mm
Câble	oui
Longueur	1294 mm
Couleur	bleu brillant RAL 5007
Norme	EN 1757-3
Hauteur sans galets	837 mm
Type de produit	Bennes basculantes