



TMSERROR, Structure du nylon: 1000



Données de commande

N° commande	GG5015 1000
GTIN	4045197574794
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Sans éléments susceptibles de se corroder, utilisation à sec et dans des conditions humides (**comme 556015; 556110; 556115**).

comme 556015.

Exécution - Descriptif:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Sans éléments susceptibles de se corroder, utilisation à sec et dans des conditions humides (**comme 556015; 556110; 556115**).

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Fin / très fin:** pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l'élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Utilisation - Descriptif:

Fin / très fin: pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l'élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Contenu:

80 tampons / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Couleur	gris
Exécution	S Ultra Fine
Structure du nylon	1000
Comparaison grain	600 - 1000
Degré de finesse	très fin
Contenu	80
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur	152 mm
Longueur	229 mm
Attribut des noms de produit	152x229 mm
Nombre de tampons	80
Type de produit	Feuille nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		

Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Pierre	moyennement adaptée
Peinture	adaptée
Uni	adaptée
av. arrosage max.	moyennement adaptée
à sec	adaptée

Accessoires

Feuille nylon Structure du nylon 1000	556015 1000
---------------------------------------	-------------