



Chariot à plate-forme élévatrice, Capacité de charge: 500kg



Données de commande

N° commande	919917 500
GTIN	4017976068336
Classe d'article	96D

Description

Exécution:

Construction en acier profilé / tôle d'acier avec barre de poussée tubulaire robuste.
Pompe hydraulique avec piston chromé. Actionnement par pédale. Commande sensible de la soupape d'abaissement grâce au levier.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bande en polyuréthane.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Largeur	520 mm
Ø roue	150 mm
Capacité de course	435 - 1000 mm
Poids	118 kg
Longueur	1275 mm
Longueur plateau	1010 mm

Capacité de charge	500 kg
Largeur plateau	520 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme élévatrice