

**Plaquettes de tronçonnage neutre, HBX25, Largeur de gorge w: 3,1 mm****Données de commande**

N° commande	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Classe d'article	22D

Description**Utilisation:**

Uniquement en association avec les lames de rainurage 273000.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Largeur de gorge w	3,1 mm
Revêtement	TiN
Condition de coupe	Continue
Nuance	HBX25
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		