



Distancemètre laser DISTO™, Type: X4SET



Données de commande

N° commande	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Classe d'article	47C

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. **Optique en verre Leica** de haute qualité dans un **boîtier en magnésium** particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures **jusqu'à 150 m sans plaque de mire**. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1. Le **capteur d'inclinaison 360° intégré** indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Pièce finale multifonction pour la mesure à partir d'angles. Etanchéité aux projections d'eau et à la poussière grâce au revêtement en caoutchouc. Clavier scellé, lavable. Un caoutchouc frontal solide protège l'optique et amortit également les chocs légers.

Avec **viseur numérique (zoom 4x)** pour les mesures à grandes distances ou au soleil.

Mesure spatiale avec technologie P2P. Egalement à partir de points inaccessibles.

L'application DISTO™ Plan permet d'exporter des schémas cotés dans un fichier CAO.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Etui de protection et dragonne. Avec 2 piles 081561 réf. LR6.

Avec adaptateur pour trépied DST360, trépied TRI120 et mallette.

Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica "DISTO™ Plan" (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s).
Création aisée de schémas.

Description technique

Alimentation	081561 LR6
Précision de mesure	±1,0 mm
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Nombre de piles incluses	2
Indice de protection IP	IP 54
Portée	150 m
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Addition/Soustraction	oui
Mesure min. / max.	oui
Rappel des dernières mesures	oui
Capteur d'inclinaison	360 degré
Hauteur	29 mm
Viseur numérique avec zoom	4x
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Poids	184 g
Longueur	132 mm
Interface	Interface Bluetooth
Pièce terminale multifonction	oui
Largeur	56 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture commutable	mm / pouce
Classe de laser suivant CEI 825-1	2
Type de produit	Distancemètres

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6

081561 LR6