

Garant**Porte-outils Tool-UNIT, Pour queues d'outils: HSK100****Données de commande**

N° commande	971000 HSK100
GTIN	4045197490308
Classe d'article	91Q

Description**Exécution:**

Porte-outils en polypropylène résistant à l'usure, avec logement pour queues d'outils. Le porte-outils peut être utilisé en tant que tel pour le transport et le rangement, mais convient également très bien comme composant flexible dans les chariots de transport, armoires CNC, rayonnages CNC et rails porteurs UNIT.

Utilisation:

Pour fixation dans les rails porteurs, les rails profilés pour chariots de transport, les armoires CNC et les rails Multifix.

Hauteur: 130 mm

Largeur: 240 mm

Profondeur: 148 mm

Nombre de logements d'outils: 2

Entre axe (A): 107 mm

Charge admissible: 20 kg

Description technique

Matière	Polypropylène
Entre axe (A)	107 mm
Largeur	240 mm

Charge admissible	20 kg
Hauteur	130 mm
Pour queues d'outils	HSK 100
Profondeur	148 mm
Nombre de logements d'outils	2
Type de produit	Système de porte-outils CNC