

HOLEX**Disque en fibre en corindon normal (A), Ø 115 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	GG5641 40
GTIN	4045197296023
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.

Disque en fibre universel HOLEX pour le ponçage de tous les métaux. Type de grain: **corindon normal (A)**.

comme 566410.

Exécution - Descriptif:

Disques en fibre universels avec fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Ø alésage 22.23 mm avec rainures cruciformes. Type de grain: Corindon normal (A) (**comme 566410, 566510, 566610**). Pour le ponçage de tous les métaux, du bois et des plastiques.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 566670. Pour le **ponçage de surfaces planes ou incurvées** avec une **flexibilité** optimale.

Contenu:

250 pièces / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Grain	40
-------	----

Ø disque	115 mm
Contenu	250
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Support	Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Support	Système de changement rapide Roloc™
Ø alésage	22,23 mm
Pour système à changement rapide	Roloc™
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disque en fibre en corindon normal(A) Grain 40

566410 40