

Garant
Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette: 20/16mm

Données de commande

N° commande	261103 20/16
GTIN	
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900-319886.

Description technique

Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2020X16
Vis pour sous-plaquette	269013 1
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille de queue	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L	99 mm
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259033 5

Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15