



Mors de serrage double compact, Filetage M: M16



Données de commande

N° commande	370011 M16
GTIN	4046368802050
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Profil aluminium avec vis.
- Mors extra-larges, pour fraisage du contour de la pièce.

Avantage(s):

- Serrage compact et donc sûr de pièces.
- Serrage simultané de 2 pièces.

Remarque(s):

Une plaque de verrouillage est nécessaire pour l'usinage du mors de serrage double.

Longueur L: 63,5 mm

Largeur B: 101,6 mm

Hauteur H: 50,8 mm

B₁: 41,28 mm

H₁: 25,4 mm

B₂: 20,3 mm

Description technique

B ₁	41,28 mm
Filetage M	M16
Force serrage	26,7 kN

H ₁	25,4 mm
Couple de serrage maximal	74,6 Nm
B ₂	20,3 mm
Longueur L	63,5 mm
Hauteur H	50,8 mm
Largeur B	101,6 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits