

HALDER**Élément de serrage et de centrage avec mors de serrage, Type: 7****Données de commande**

N° commande	370017 7
GTIN	4030618238782
Classe d'article	37K

Description**Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

Description technique

D_{\min}	46,5 mm
Force serrage	6,5 kN
h_2	18,1 mm
D_{\max}	54,5 mm

h_4	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
$d_3 f7$	30 mm
h_5	39 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits