

## Rayonnage grande portée de base, Profondeur 926 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2438/1536mm



### Données de commande

N° commande	990875 2438/1536
GTIN	4004514224675
Classe d'article	96P

### Description

#### Exécution:

Avec panneaux de particules de 16 mm. Etagères réglables au pas de 38 mm. Montage rapide sans vis, par l'intermédiaire des perforations des profilés. **Charge maximale par niveau: 720 kg, charge maximale par travée: 3200 kg.**

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** dim. nominale = dim. ext. mm

**Profondeur totale du cadre:** dim. nominale = dim. ext. mm

#### Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés. Maniement et montage particulièrement simples.

#### Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

#### Remarque(s):

- **Livraison uniquement possible en version rayonnage de base, pas de rayonnage d'appoint. Au besoin, il est possible de relier de manière fixe au moins 2 rayonnages de base à une ligne de rayonnage à l'aide d'un élément raccord (fourni).**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 100 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.**

## Description technique

Matériau étagère	Panneau de particules
Hauteur	2438 mm
Profondeur tablette	926 mm
Nombre d'étagères en panneaux de particules	4
Largeur	1536 mm
Largeur tablette	1536 mm
Charge par casier	640 kg
Largeur casier = dim. ext.	1536 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Montage par le client	oui
Profondeur	926 mm
Profondeur du rayonnage	926 mm
Largeur rayonnage	1536 mm
Hauteur de rayonnage	2438 mm
Epaisseur plan de travail	16 mm
Réglage en hauteur au pas	38 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Couleurs disponibles	RAL 5010, 2004
Attribut des noms de produit	Profondeur 926 mm
Type de produit	Rayonnages grande portée