

Garant**Forêt hélicoïdal HSS-E pour Hardox H, non revêtu, Ø DC h8: 18mm****Données de commande**

N° commande	116380 18
GTIN	4045197032591
Classe d'article	11C

Description**Exécution:****Extra court** avec CM renforcé - pour une **grande rigidité**. Ame renforcée.

Avec amincissement type C.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Remarque(s):Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,14 mm/tr
Longueur des goujures L _c	77 mm
Ø nom. D _c	18 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	175 mm
Taille cône Morse CM	2
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	50 mm
Angle de pointe	130 degré
Queue	Cône Morse

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Type	H
Angle d'hélice	8-15 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	adaptée	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	5 m/min	S
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		