

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 8/05mm


Données de commande

N° commande	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Longueur totale L	80 mm
Longueur de tête L_1	15 mm
Déport L_3	5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Taille plaquette	5 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,2 mm
Code ISO porte-outils	A08F SV95CR/L05
Angle d'attaque κ	95 degré
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200