

Garant
SCMT 120408, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120408 HB7010-1 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,8 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage