

Garant
SCMT 120404, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120404 HB7010-1 Rayon d'angle: 0,4 mm
 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SS
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage