


**Garant**
**SCMT 120408, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Classe d'article	21G

## Description

SCMT 120408 HB7035-1 Rayon d'angle: 0,8 mm  
 Nuance: HB7035-1  
 Brise-copeaux: SS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	P
Nuance	HB7035-1

Brise-copeaux	SS
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage