

Garant**DNMG 150612 Wiper, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Classe d'article	21G

Description technique

Nuance	HB7020
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,3 - 0,45 mm/tr
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	WSM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DNMG 150612

Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage