

Garant
DNMG 150404, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150404 HB7010-1 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7010-1

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	SS
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage