

**Garant****DNMG 150404, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150404 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Nuance	HB7020
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage