

Garant
DNMG 150408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	SG
Nuance	HB7035-1
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage