



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 2,9 mm



Données de commande

N° commande	113005 2,9
GTIN	4045197951984
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 11,65 mm

Longueur des goujures L_c : 16 mm

Longueur totale L: 46 mm

Ø queue D_s : 2,9 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,05 mm/tr

Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø nom. D_c	2,9 mm
Longueur totale L	46 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	11,65 mm
Ø queue D_s	2,9 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur des goujures L_c	16 mm

Norme	DIN 1897
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm/tr
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux