




Plate-forme de travail, module individuel, Type: F



Données de commande

N° commande	966150 F
GTIN	4003866402656
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Construction globale en alliage léger, extrêmement solide et résistante à la corrosion et aux intempéries. Marches en tôle d'aluminium striée 555×250 mm.

Structure modulaire pour diverses configurations.

Modules disponibles en 4 hauteurs différentes.

Convient également pour une utilisation mobile comme module de base à deux marches avec max. 3 marches supplémentaires. Montage additionnel à partir du module B possible.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Exécution marchepied	Marche
Norme	DIN EN 14183
Poids module individuel	5,5 kg
Poids combinaison de modules	19,5 kg
Hauteur de travail	2,99 m
Profondeur plate-forme	1,3 m

Profondeur d'échelon/de marche	250 mm
Largeur d'échelon/de marche	555 mm
Exemples de combinaisons possibles	B+D+E+F
Matière	Construction globale en alliage léger, marches en tôle d'aluminium striée
Hauteur de plate-forme	0,99 m
Accessibilité	d'un seul côté
Nombre de marches avec plancher	5
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail