

# XNEU 14T7 ANEN-W Plaquette de finition large, HB7520, Type: UNI



### Données de commande

N° commande	213468 UNI
GTIN	4045197953223
Classe d'article	21A

# **Description**

#### **Exécution:**

Plaquette de finition large à 1 arête.

### **Recommandation(s):**

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0.5 ... 1 \times D / a_{p max}$ 

Longueur du chanfrein de planage 8 mm.

Profondeur de coupe max. a<sub>p max</sub>: 6 mm

# **Description technique**

Type	UNI
Code ISO plaquette	XNEU 14T7 ANEN-W
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	6 mm



Type de produit Plaquette pour fraisage