

**Garant**

**Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut®, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/4mm**

**Données de commande**

N° commande	213555 50/4
GTIN	4045197953452
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance. Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 3,0** avec l'embout **674252 15IP**.

**Description technique**

Plaquette adaptée	SE.T1305
Plaquette adaptée	XEEW1305
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø ext. max. $D_{max}$	62,1 mm
Ø dents $D_c$	50 mm
Ø fixation	22 mm

Nombre de dents Z	4
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Série	Softcut®
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0