

Garant**Etau parallèle, Largeur mors: 150mm****Données de commande**

N° commande	967000 150
GTIN	4045197694102
Classe d'article	91J

Description**Exécution:**

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.

Ouverture vers l'arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.

Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Description technique

Capacité de serrage	255 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Matière	Fonte à haute résistance (GG 25)
Poids	52 kg
Largeur mors	150 mm

Type de produit

Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 150 mm	967045 150
Base pivotante seule Largeur mors 150 mm	967020 150
Support pour étaux	967330
Paire de mors de rechange striés Largeur mors 150 mm	967040 150
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250