

**Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, Ø mandrin: 250mm****Données de commande**

N° commande	380777 250
GTIN	2050001944412
Classe d'article	33S

Description**Exécution:**

Puissant système magnétique avec aimants en **néodyme** et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique **réglable progressivement**.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.

Pour le serrage de pièces minces et de petite à grande taille.

Remarque(s):

Possibilité d'intégrer un trou de centrage «J».

Description technique

Usure de la plaque polaire	6 mm
Tolérance hauteur	0 / -1 mm
Trou de centrage possible J	25×20 mm
Poids	20 kg
Ø centrage	200 mm

Filetage Ø	4xM8
Ø mandrin	250 mm
Prof. centrage	4 mm
Profondeur du champ magnétique	10 mm
Ø cercle trous	232 mm
Force d'attraction nominale	150 N/cm ²
Hauteur	57 mm
Pas polaire parallèle	12+3 mm
Type de produit	Plateau à aimant permanent