



Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/8mm



Données de commande

N° commande	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Classe d'article	250

Description technique

Angle de plongée oblique α_{max}	0,32 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	54,3 mm
Nombre de dents Z	8
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	63 mm
Ø fixation	22 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	119 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	1 mm
Arrosage interne	oui
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Longueur totale L_{tot}	40 mm

Ø D ₃	56 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	124 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------