



## Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 66/8mm



### Données de commande

N° commande	221965 66/8
GTIN	2050002058804
Classe d'article	250

### Description

Fraise grande avance MFH mini 66/8 mm Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 8

Ø D<sub>3</sub>: 59 mm

Profondeur de coupe max. a<sub>p max</sub>: 1 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 40 mm

Ø fixation: 22 mm

Perçage par interpolation Ø D<sub>min</sub>: 125 mm

### Description technique

Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	125 mm
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	0,3 degré
Arrosage interne	oui
Ø D <sub>3</sub>	59 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..

Ø dents $D_c$	66 mm
Nombre de dents $Z$	8
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de plongée oblique $L$ pour $a_{\max}$	57,3 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø fixation	22 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	130 mm
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
$F_z$ Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------