



Lasers à lignes croisées à nivellement automatique LINO, Type: L2G



Données de commande

N° commande	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Classe d'article	47C

Description

Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d'eau et à la poussière.

Avec lignes laser vertes pour une visibilité optimale. Visibilité améliorée jusqu'à 400% par rapport à un rayon laser rouge.

Fonction de pulsation avec mode d'économie d'énergie. **Très longue durée d'utilisation** jusqu'à 44 h grâce à la batterie Li-Ion. L'adaptateur magnétique peut être fixé sur n'importe quelle surface avec éléments métalliques. **Rotation libre et démontage aisé grâce à l'aimant.** Blocage pour les projections de biais et comme protection de transport.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur, batterie Li-Ion, chargeur, support pour piles, plaque de mire et mallette.

Description technique

Plage de nivellement	±4 degré
----------------------	----------

Largeur	60 mm
Indice de protection IP	IP 54
Erreur admissible	0,2 mm/m
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Portée	35 m
Profondeur	100 mm
Classe de laser	2
Portée avec récepteur	80 m
Poids	530 g
Hauteur	110 mm
Couleur du laser	vert
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Laser à lignes croisées

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------