



Lunettes de protection confort 5X1, Teinte des verres: GREEN



Données de commande

N° commande	096700 GREEN
GTIN	8033661828791
Classe d'article	04H

Description

Exécution:

Lunettes de protection innovantes avec **Floating Lens Design** pour un ajustement optimal sans zones de pression. Design ergonomique et dynamique grâce aux **branches réglables en longueur et en inclinaison**.

Pince nasale rembourrée et réglable en hauteur. Le **rembourrage à l'extrémité des branches** garantit un confort maximal et une excellente stabilité. Avec revêtement Vanguard Plus pour une **protection anti-buée** et **une résistance aux rayures exceptionnelles** sur la face intérieure et extérieure.

Avec **oculaire vert** pour une **bonne visibilité en cas d'éblouissement naturel** (soleil, reflets de lumière). Perception parfaite des couleurs. **Transmission lumineuse: 15%**.

Exécution - Descriptif:

Lunettes de protection novatrices avec Floating Lens Design.

- **Ajustement ergonomique optimal sans zones de pression.**
- **Longueur et inclinaison des branches réglables.**

Norme:

EN 166 EN 172

Description technique

Identification des verres	2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Série	5X1
Protection anti-UV	UV400
Matériau verres	Polycarbonate

Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Identification de la monture	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection